

**KOMET Unisix® vendeskærsplatte, BK7710, Betegnelse, type W29: 10-110****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216950 10-110
GTIN	2050002046726
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Vendskærsplattforsænker nr. 216660.
ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 030204
Hjørneradius: 0,4 mm

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	10-110
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	3
Type	BK7710
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

