

Garant**ONMU 05T6 ANER, HB7510, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213430 ST1400
GTIN	4045197605948
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2x8 skær.

Anbefaling:

Vælg plattetolerance E i kombination med bredslætplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, \text{maks.}}$

Maks. skæredybde $a_{p, \text{maks.}}$: 3 mm

Type: ST1400

Tilspænding f_z pr. tand: 0,25 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Tilspænding f_z pr. tand	0,25 mm
Antal skift/skær	16
ISO-kode, vendeskærsplatte	ONMU 05T6 ANER

Type	HB7510
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		