

**Garant****XNEU 14T7 ANEN-W Bredsletplatte, HB7730, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213470 UNI
GTIN	4045197673015
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bredslet-vendeplatte med 1 skær.

**Anbefaling:**

**Vælg plattetolerance E i kombination med bredsletplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks}}$ .

Planfasens længde 8 mm.

Maks. skæredybde  $a_{p\text{maks}}$ : 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNEU 14T7 ANEN-W
Type	HB7730
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	6 mm

Produkttype

Vendskærsplatte til fræsning