

**Garant****SPUN 120308 S, HB7535, Type: INOX**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213510 INOX
GTIN	4045197319272
Artikelklasse	21A

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,17 mm
Type	INOX
Plattestyrke E	3,18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPUN 120308 S
Type	HB7535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	500 m/min	N

Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	400 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	200 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		