

**Garant****ONMU 05T6 ANER, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213438 UNI
GTIN	4045197605962
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet med 2×8 skær.

**Anbefaling:**

**Vælg plattetolerance E i kombination med bredslætplatter for at opnå den optimale overfladekvalitet.**

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, \text{maks.}}$

Maks. skæredybde  $a_{p, \text{maks.}}$ : 3 mm

Type: UNI

**Teknisk beskrivelse**

Type	UNI
Antal skift/skær	16
ISO-kode, vendeskærsplatte	ONMU 05T6 ANER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	3 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		