

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Gevindreparations Sortiment, Indhold: M2,5-M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082820 M2,5-M6
GTIN	4250361202605
Artikelklasse	04D

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevindreparations Sortiment bestående af forskellige reparationsindsatser til metriske ISO-gevind.

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i **rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion** i små tolerancer, **høj overfladekvalitet** samt **korrosions- og varmebestandighed**. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en **permanent** skrueforbindelse af højeste kvalitet **til alle driftslaster** (statisk, dynamisk) med **ideel kraftoverførsel**. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider. **320 dele:**(20 indsatser af hver 1xD; 1,5xD; 2xD – M2,5; M3; M4; M5; M6)

Anvendelse:

Til økonomisk **vedligeholdelse af beskadigede** eller **nedslidte gevind** og som konstruktionselement til **gevindpansring** ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Leveringsomfang:

Helicoil®plus gevindindsatser med forskellige mål og længder, 5 spiralbor, 5 HSS-håndsnittapper, 5 indbygningsspindler, 5 tapbrydere, 1 kunststofkuffert (LxBxH) 420x340x120 mm.

Bemærk:

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrødertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.

· **Egnede tolerancedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.**

- **Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Antal indsatser, gevindlængde 2×D	100
Antal indsatser, gevindlængde 1,5×D	100
Antal indsatser, gevindlængde 1×D	100
Produkttype	Gevindreparation