

Garant**SPUN 120308 E, HU7730, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213450 ST1400
GTIN	4045197319258
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

SPUN 120308 E ST1400 Tilspænding f_z pr. tand: 0,18 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,18 mm
Type	ST1400
ISO-kode, vendeskærsplatte	SPUN 120308 E
Type	HU7730
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
våd, maksimal	egnet		