

**Garant****SEKN 1203 AFTN, HB7710, Type: GG**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213905 GG
GTIN	4045197302724
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,15 mm

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,15 mm
Type	GG
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKN 1203 AFTN
Type	HB7710
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
GG (G)	egnet	130 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		