

**Garant****Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Planfræser 45° med ulige deling af hensyn til en rolig gang. Præcisionsvendeplatteunderlag med specielle HM-underlagsplatter.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. udv. Ø D <sub>maks</sub>	138 mm
passende vendeskærsplatter	SE.. 1203..
Underlægsplade	219860
Holdeboring-Ø	40 mm
Spændeskruer til vendeplade	219862 (25IP; 6 Nm)
Spændeskruer til underlagsplade	219861 (TX8)
Skær-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	63 mm

Antal skær Z	7
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

---

## Tilbehør

HM-støtteplatte	219860
Spændeskruer	219861
Spændeskruer	219862