

Garant**Planfræser 45°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214395 16/2
GTIN	4045197221605
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:**Stor produktivitet takket være:**

- Høj skærehastighed.
- Hurtig tilspænding.
- Korte bearbejdningstider.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	16 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	24,2 mm
Udhængslængde L_1	40 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	90 mm
Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)
passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
Antal skær Z	2

Rampingvinkel α_{maks}	2,12 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	40 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	46 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	13,5 mm
$\varnothing D_3$	24 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5