

**Garant****Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214400 80/10
GTIN	4045197131805
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

**Fordel:****Stor produktivitet takket være:**

- Høj skærehastighed.
- Hurtig tilspænding.
- Korte bearbejdningstider.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
Holdeboring-Ø	27 mm
Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	88 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
Maks. udv. $\varnothing D_{maks}$	88,2 mm
Skær- $\varnothing D_c$	80 mm
Antal skær Z	10
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,5 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,37 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	168 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	77,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	174 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP