

**Garant****SEHT 1204 AFTN, CU7725, Type: ST500**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,19 mm

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,19 mm
Type	ST500
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEHT 1204 AFTN
Type	CU7725
Skæremateriale	Cermet
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	450 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	350 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	300 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	190 m/min	M
tør	egnet		