

**Garant****Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214400 63/5
GTIN	4045197131768
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

**Fordel:**

**Stor produktivitet takket være:**

- **Høj skærehastighed.**
- **Hurtig tilspænding.**
- **Korte bearbejdningstider.**

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$	71,2 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
$\varnothing D_3$	71 mm
Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	134 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,47 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,5 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	60,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	140 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP