

**Garant****Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214400 100/14
GTIN	4045197131843
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

**Fordel:****Stor produktivitet takket være:**

- Høj skærehastighed.
- Hurtig tilspænding.
- Korte bearbejdningstider.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	100 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
Ø $D_3$	108 mm
Holdeboring-Ø	32 mm

Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Maks. udv. $\varnothing D_{\text{maks}}$	108,2 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	50 mm
Antal skær Z	14
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,29 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	208 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	1,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	214 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	97,5 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP