

**Hjørnefræser 90° MEC11T, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227315 25/3
GTIN	4960664672929
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

**Teknisk beskrivelse**

Holdegevind M	M12
Skær-Ø $D_c$	25 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	35 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	44 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,64 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	18 mm
Ø $D_3$	19 mm
Skaftudførelse	med gevind

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer	229708
--------------	--------