

Garant**Planfræser 45°, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214400 80/12
GTIN	4045197131812
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Højt skærantal af hensyn til en optimal produktivitet. Positiv stilling af hensyn til bløde snit og lavt effektforbrug.

Fordel:**Stor produktivitet takket være:**

- **Høj skærehastighed.**
- **Hurtig tilspænding.**
- **Korte bearbejdningstider.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,5** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	80 mm
Maks. udv. Ø D_{maks}	88,2 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Ø D_3	88 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	50 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 0903
Vendeplatteskruesæt	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Antal skær Z	12
Rampinglængde L for α_{maks}	77,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	168 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,37 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	174 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,5 Nm	211750 1,5
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219809
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP