



## Hjørnefræser 90° MEC11T, med gevind, Ø D / antal skær Z: 32/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

### Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Holdegevind M	M16
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{maks}}$	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{min}}$	58 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,46 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	25 mm
Ø $D_3$	26 mm

Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------