



Hjørnefræser 90° MEC17, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/2Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	36 mm
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Samlet længde $L_{i alt}$	120 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	15,7 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for α_{maks}	16,6 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	43 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,86 grader
Ø D_3	18 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229709
--------------	--------