



Hjørnefræser 90° MEC11T, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Beskrivelse:

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	10 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	88 mm
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Udhængslængde L_1	32 mm
Antal skær Z	3
Rampinglængde L for α_{maks}	18 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	44 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,64 grader
Ø D_3	19 mm

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------