

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB735, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214441 UNI
GTIN	4045197601704
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
- Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
- Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.} = 3 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
ISO-kode, vendeskærsplatte	SDMX 0903 AFEN
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet	650 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	140 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		