

**Hjørnefræser 90° MEC11T, med gevind, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Beskrivelse:**

MEC11T-fræsertype med høj stabilitet takket være et lavere antal skær end MECX. Derved mulighed for højere tilspænding pr. tand.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Holdegevind M	M8
Samlet længde $L_{i,alt}$	25 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	10 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
passende vendeskærsplatter	BD.. 11T3
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	26 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,27 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	9 mm
Ø D_3	10 mm

Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229708
-------------	--------