



## Hjørnefræser 90° MECH11, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/2mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227453 25/2
GTIN	4960664526314
Artikelklasse	250

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vendeskærsplatter med kærved af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder  $a_e$  ved samme skæredybde  $a_p$ . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

### Teknisk beskrivelse

Udhængslængde $L_1$	46 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308
Skaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
effektivt skærantal $Z_{eff}$	2
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	BDMT 11T308
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	37 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	104 mm
Antal vendeskærsplatter	8
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

**Tilbehør**

Spændeskruer	229708
--------------	--------