



Hjørnefræser 90° MECH11, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 32/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227453 32/4
GTIN	4960664526338
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Vendeskersplatter med kær af hensyn til reducerede skærekrafter og vibrationer. Til sammenligning muliggøres større indgrebsbredder a_e ved samme skæredybde a_p . Høj produktivitet også muligt på maskiner med lavere ydelse.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	32 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	117 mm
Udhængslængde L_1	55 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 11T308
passende vendeskærsplatter	BDMT 11T308
Vendeplatteskrue	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	46 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	4
Antal vendeskærsplatter	20
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Indvendig køling

ja

Produkttype

Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer

229708