

**Værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319117 40
GTIN	4067263237426
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$h_1$	25 mm
Skaftbredde $b_3$	20,5 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
$l_1$	85 mm
$h_5$	32,5 mm
$b_2$	42,5 mm
Skaft-Ø $d_1$	40 mm

b <sub>1</sub>	85 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder