

Garant**GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319016 25
GTIN	4067263237518
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_2	30 mm
b_2	30 mm
Skaft-Ø d_1	25 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 25
l_1	16 mm
h_6	30 mm

h ₁	16 mm
b ₁	55 mm
h ₅	27 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder