

Garant**GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319006 40
GTIN	4067263201786
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

b ₂	42,5 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
h ₁	25 mm
Skaft-Ø d ₁	40 mm
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm

l_1	22 mm
h_5	34,5 mm
b_1	85 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder