

**Værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319127 20
GTIN	4067263237464
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Skaftbredde b_3	13 mm
h_5	25 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20

Skaft-Ø d ₁	20 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder