

**Værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319037 16
GTIN	4067263015376
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	16 mm
h ₅	20 mm
l ₁	13 mm
l ₂	24 mm
h ₁	12 mm

b ₂	23 mm
h ₂	17 mm
h ₆	30 mm
b ₁	42 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder