

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319136 25
GTIN	4067263238096
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

b ₁	58 mm
h ₅	25 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 25
b ₂	33 mm

h_1	16 mm
Skaft-Ø d_1	25 mm
Skaftbredde b_3	19 mm
h_6	30 mm
l_1	55 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder