

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319136 50
GTIN	4067263238126
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Teknisk beskrivelse

h_5	50 mm
Skaftbredde b_3	26 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm

Datablad

Farvekode VDI-skaft	VDI 50
Skaft-Ø d_1	50 mm
h_2	41 mm
b_2	50 mm
h_1	25 mm
b_1	100 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder