

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214870 ST1400
GTIN	4045197550651
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,22 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,22 mm
Type	ST1400
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 120508 PDER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		