

HOLEX

Garderobeskab med sokkel og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949613 3
GTIN	4067263642657
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme.

Med sokkel.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Ventilationskoncept: Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i afdelingen. Lufttilførslen ved specialskebe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Undersektion, udførelse	Sokler
Navneskilt	nej
Vægt	52 kg
Hylde, bredde	298 mm
Pr. hattehylde, nyttehøjde	328 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1420 mm
Hylde, dybde	477 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Højde	1950 mm
Dybde	500 mm
Skråt tag	nej
Ventilationsåbninger, dør	ja
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Til hængelås	ja
Norm	DIN 4547
Speciallakering mulig	nej
Antal bøjlestænger	1
Antal afdelinger	3
Skabsfronter	Massiv metallåge
Bredde	900 mm
Antal hylder, faste	1
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

