



Garderobeskab med kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949615 4
GTIN	4067263642725
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme. Med kunststoffødder.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Ventilationskoncept: Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i afdelingen. Lufttilførslen ved specials skabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Dybde	500 mm
Til hængelås	ja
Højde	1950 mm
Pr. hattehylde, nyttehøjde	328 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1420 mm
Hylde, dybde	477 mm
Ventilationsåbninger, dør	ja
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Antal afdelinger	4
Antal bøjlestænger	1
Vægt	68 kg
Speciallakering mulig	nej
Bredde	1200 mm
Norm	DIN 4547
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Hylde, bredde	298 mm
Antal hylder, faste	1
Skabsfronter	Massiv metallåge
Undersektion, udførelse	Stålfødder
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab