

**HOLEX****Garderobeskab med kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949615 3
GTIN	4067263642718
Artikelklasse	92S

**Beskrivelse****Udførelse:**

Garderobeskab med rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme. Med kunststoffødder.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

**Ventilationskoncept:** Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i afdelingen. Lufttilførslen ved specialskabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

**Norm:**

**DIN 4547**

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

**Bemærk:**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 4547
Skabsfronter	Massiv metallåge
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1420 mm
Hylde, dybde	477 mm
Antal afdelinger	3
Pr. hattehylde, nyttehøjde	328 mm
Hylde, bredde	298 mm
Dybde	500 mm
Højde	1950 mm
Undersektion, udførelse	Stålfødder
Antal bøjlestænger	1
Antal hylder, faste	1
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Speciallakering mulig	nej
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Vægt	52 kg
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Til hængelås	ja
Bredde	900 mm
Ventilationsåbninger, dør	ja
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab