

HOLEX

Garderobeskab med skrå tag, kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949633 2
GTIN	4067263642824
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med skrå tagbeslag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme.

Med kunststoffødder.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde, bag	2180 mm
------------	---------

Antal hylder, faste	1
Til hængelås	ja
Skråt tag	ja
Antal bøjlestænger	1
Bredde	600 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Antal afdelinger	2
Hylde, bredde	298 mm
Højde, for	1950 mm
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Dybde	500 mm
Vægt	42 kg
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Hylde, dybde	477 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	328 mm
Undersektion, udførelse	Stålfødder
Speciallakering mulig	nej
Ventilationsåbninger, dør	ja
Norm	DIN 4547
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1420 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab