

HOLEX

Garderobeskab med sadeltagsfastgørelse, bænk og lukning med sikkerhedsrider, Antal afdelinger: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949651 2
GTIN	4067263642947
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med skrå tagbeslag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Tøjstang med tre skydeknager. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme. Bænkens siddestænger som standard i bøg, i profil ca. 60×30 mm, høvlet på alle sider, afrundet for neden, lakeret med klar lak.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Sæderamme sort-grå, belagt. Ingen speciallakeringer mulig.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm

Pr. hattehylde, nyttehøjde	328 mm
Vægt	45 kg
Hylde, dybde	477 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1270 mm
Højde, for	2120 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Bredde	600 mm
Hylde, bredde	298 mm
Bænk, dybde	315 mm
Bænk, højde	450 mm
Højde, bag	2350 mm
Antal afdelinger	2
Bænk, bredde	600 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab