



Kabeltromle stålkerne33N



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 081106 33N |
| GTIN | 4007123682850 |
| Artikelklasse | 08B |

Beskrivelse

Udførelse:

Kabeltromlerne er i overensstemmelse med forskrifterne i DGUV I 203-006 (tidligere BGI 608). Robust kabeltromle med tromlehus af stålplade, beskyttet på for og bagside.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|---------|
| Diagnosesystem tilgængeligt | ja |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 44 |
| Materiale, kabel | Neopren |
| Antal stikkontakter | 4 |
| Kabellængde | 33 m |
| Materiale, hus | Stål |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Kabelklasse | H07RN-F |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Slagfast og stænkvandsbeskyttet | Kategori 2 (K2) iht. BGI |
| Kabelopbygning | 3G1,5 |
| Nominal effekt, rullet ud | 3500 (16A) W |
| Produkttype | Kabeltromle |