

**Hjørnefræser 90° MEC17, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227510 100/7
GTIN	4960664489343
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.  
Lavt skærantal.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	100 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	55 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	15,7 mm
Antal skær Z	7
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,16 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	91,6 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	193 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	198 mm
$\varnothing D_3$	93 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Spændeskrue	229709
-------------	--------