

**Hjørnefræser 90° MEC17, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227510 125/9
GTIN	4960664473175
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.
Lavt skærantal.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	15,7 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Skær-Ø D_c	125 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	63 mm
Antal skær Z	9
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,12 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	116,6 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	243 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	118 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskrue	229709
-------------	--------