

**CCGT 09T301, Type: PR1725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260095 PR1725
GTIN	4960664923366
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCGT 09T301 PR1725 Type: PR1725
Spånbryder: MFP-SKS
Tolerance: G
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,03 - 0,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tolerance	G
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	50 - 150 m/min
Primær anvendelse	M
Spånbryder	MFP-SKS
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	PR1725
Sekundær anvendelse	P

Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGT 09T301
Tilspænding f	0,03 - 0,2 mm/o
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,1 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning