

Mitutoyo**Digital 2D-højdemåler Linear Height, Type: 600F****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	445395 600F
GTIN	4550501366366
Artikelklasse	44B

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Perfekt kombination af multifunktionalitet og optimal nøjagtighed i denne udstyrsklasse.**
- **Intuitiv betjening takket være selvforklarende menu, inklusive 21 sprog.**
- **8,4-tommers touchscreen med farvedisplay og baggrundsbelysning.**
- **Pneumatisk drevmekanisme.**
- **Automatisk forløb af indlærte delprogrammer.**
- **Fremragende visualisering af GO/±NG-tolerancevurderinger.**
- **Autonom drift med akku. Driftstid ca. 4 timer. Et 2. akku kan eftermonteres.**
- **DIGIMATIC-indgang til digitale måleure.**
- **DIGIMATIC-udgang til U-Wave eller printer.**
- **Udskriv måleresultater med bilagsprinter/Digimatic-printer nr. 498701 eller overfør dem trådløst til pc (via USB-kabel/USB-nøgle).**

Leveringsomfang:

Inkl. kugleføler Ø 5 mm med holder, kalibreringsblok (også til koniske følere), strømforsyning, 1× NiMH-akku og hætte.

Teknisk beskrivelse

Samlet højde	996 mm
Antal medfølgende akkuer	1
Retvinklethedens-afvigelse (frontal)	5 µm
Målekraft	1 N
Metode til flytning af måleslæde	pneumatisk
Udførelse	uden holdegreb
Rethed	4 µm
Taltrinværdi kan omstilles	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Energiforsyning	Med kabel
Måleområde	0 - 600 mm
Serie	LH-600
Batteritype	Nikkel-metalhydrid
Vægt	26,1 kg
Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ µm
Maks. anvendelsesområde	0 - 972 mm
Gentagelsesnøjagtighed niveau	0,4 µm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Displaydiagonal	21,3 cm
Display med baggrundsbelysning	ja
Interface	RS232C-interface
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Produkttype	Højdemåler

Services

Kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde 1000 mm	024000 1000
	024010 1000

DAkS-kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde
1000 mm

Tilbehør

Miniprocessor/ printer DP-1 VA Type DP1VA

498701 DP1VA