

RIHETEC

**Kølevæskedyse SmartKD med kugletilslutning, Type x rørlængde: 14X70****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319478 14X70  |
| GTIN                | 4260711110511 |
| Artikelklasse       | 33C           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

Kugle i rustfrit stål i kombination med et fleksibelt kompositrør. Fastgørelse af røret med en omløbermøtrik.

CNC-kølevæskedyse med smartrør - med SmartKD sparer du tider til montering og sikrer optimal køling af værktøjets skær. SmartKD passer til mange VDI- og BMT-holdere fra forskellige tyske og internationale producenter. Egnede til tryk fra 6 til 10 bar.

**Fordel:**

- **Hurtig og enkel montering.**
- **Kugle i rustfrit stål.**
- **Fleksibelt, udskifteligt smartrør.**
- **Nøjagtig kraftig kølevæskestråle.**

**Anvendelse:**

Sæt kølevæskedysen ind i kølevæskehullet, og justér derefter røret i forhold til skæret.

**Bemærk:**

Se 319476 eller 319477 for passende gevindadaptere og forlængere.

**Teknisk beskrivelse**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Udførelse          | Kuglehoved |
| Længde, dyse       | 70 mm      |
| Kugle-Ø            | 14 mm      |
| Type               | SmartKD    |
| Rørgennemførings-Ø | 4 mm       |
| Indvendig køling   | ja         |

Produkttype

Kølemiddeldyse