



Polygriptang Joker 6004, selvjusterende, VDE-isoleret, Type: M



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813750 M
GTIN	4013288221780
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

- Parallelt styrede, glatte gribebakker.
- Ny trinløs selvindstilling ved enkel påsætning på sekskantskruer og møtrikker.
- Hurtig og gennemgående skruring uden afsætning af nøglen takket være mekanisk skraldefunktion.
- Håndtagsmekanismen forhindrer udskridning og beskadigelser.
- Ekstra lille tilbagedrejningsvinkel på kun 30° ved påsætning i hjørneviddeprismer i kæben.

Værktøj, der er afprøvet enkeltvist i henhold til **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Sikkerheden øges med skridsikring på den forreste ende af håndtaget. Ekstra beskyttelse takket være skydefunktionen til berøringsfri og sikker åbning af de ikke-isolerede kæber.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	190 mm
Spændvidde	13 - 16 mm
Producentbetegnelse	6004 Joker M
Spændvidde	1/2 – 5/8 tommer
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Produkttype	Polygriptang

