

**Hjørnefræser 90° MEC17, med boring, Ø D / antal skær Z: 160/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lange skærekanten tillader yderst store skæredybder.

Lavt skærantal.

**Bemærk:**

Uden indvendig køling.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	160 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	15,7 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Holdeboring-Ø	40 mm
Antal skær Z	12

Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,09 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	151,6 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	313 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229709
-------------	--------