

**Garant****Polygriptang, Hel længde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	813501 300
GTIN	4067263031475
Artikelklasse	81A

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Parallelt** styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

**Indgrebs-finindstilling** med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**.

Brugervenligt arbejde takket være ergonomiske udformede ben med skridsikkert plastovertræk, hvilket nedsætter faren for at miste grebet. Forkromet polygriptang. **Laserforarbejdet skala** (**metrisk** på forsiden og **tommemaal** på bagsiden) muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.

**Anvendelse:**

**Skånsomt fæste** på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

**Teknisk beskrivelse**

Spændvidde	0 - 68 mm
Kæbelængde	32 mm
Hel længde	300 mm
Produkttype	Polygriptang