

**Hjørnefræser 90° MEC17, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227515 25/2
GTIN	4960664672943
Artikelklasse	250

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lange skærekanter tillader yderst store skæredybder.  
Lavt skærantal.

**Teknisk beskrivelse**

Holdegevind M	M12
Vendeplatteskrue	229709 (T15; 3,5 Nm)
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	15,7 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
passende vendeskærsplatter	BDMT 170408
Samlet længde $L_{i,alt}$	35 mm
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	43 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,86 grader
Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	16,6 mm
Ø $D_3$	18 mm

Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Spændeskrue	229709
-------------	--------