

**BDMT 170408 ER-JS, CA6535, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227565 S
GTIN	4960664686223
Artikelklasse	25A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Præcis 90° til $a_p = 9$ mm.

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,07 – 0,13 mm

Teknisk beskrivelse

Type	S
Tilspænding f_z pr. tand	0,07 – 0,13 mm
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	BDMT 170408 ER-JS
Type	CA6535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	30 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		