

**Garant****GARANT Master Mute reduktionspatron Master Mute, Skaft-Ø DS / spænde-Ø D1: 40/10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319431 40/10  |
| GTIN                | 4067263046691 |
| Artikelklasse       | 31V           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Velegnet til borestangsholdere af alle slags. Optimalt i kombineret brug med vibrationsdæmpede borestænger såsom GARANT Master Mute, også når der bruges andre borestænger (f.eks. hårdmetal-borestænger).

**Fordel:**

Takket være versionen med lige kærnv vikles reduktionsmuffen omkring 100 % af borestangen, dvs. vibrationerne reduceres. Enkel og hurtig justering af borestangen er muligt med kugle eller skrue.

**Anvendelse:**

Til Ø-reduktion til værktøj med cylindrisk skaft.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Spænde-Ø D <sub>1</sub> | 10 mm            |
| Samlet længde L         | 70 mm            |
| Ø D                     | 44 mm            |
| l <sub>2</sub>          | 5 mm             |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>  | 40 mm            |
| Produkttype             | Reduktionspatron |

Svingning

Dæmpet