

Garant**GARANT Master Mute reduktionspatron Master Mute, Skaft-Ø DS / spænde-Ø D1: 40/16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319431 40/16 |
| GTIN | 4067263211617 |
| Artikelklasse | 31V |

Beskrivelse**Udførelse:**

Velegnet til borestangsholdere af alle slags. Optimalt i kombineret brug med vibrationsdæmpede borestænger såsom GARANT Master Mute, også når der bruges andre borestænger (f.eks. hårdmetal-borestænger).

Fordel:

Takket være versionen med lige kærnvikles reduktionsmuffen omkring 100 % af borestangen, dvs. vibrationerne reduceres. Enkel og hurtig justering af borestangen er muligt med kugle eller skrue.

Anvendelse:

Til Ø-reduktion til værktøj med cylindrisk skaft.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ø D | 44 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 16 mm |
| Samlet længde L | 70 mm |
| l ₂ | 5 mm |
| Skaft-Ø D _s | 40 mm |
| Produkttype | Reduktionspatron |

Svingning

Dæmpet