

Garant**GARANT Master Mute reduktionspatron Master Mute, Skaft-Ø DS / spænde-Ø D1: 40/25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319431 40/25
GTIN	4067263211631
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Velegnet til borestangsholdere af alle slags. Optimalt i kombineret brug med vibrationsdæmpede borestænger såsom GARANT Master Mute, også når der bruges andre borestænger (f.eks. hårdmetal-borestænger).

Fordel:

Takket være versionen med lige kærnvikles reduktionsmuffen omkring 100 % af borestangen, dvs. vibrationerne reduceres. Enkel og hurtig justering af borestangen er muligt med kugle eller skrue.

Anvendelse:

Til Ø-reduktion til værktøj med cylindrisk skaft.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	25 mm
Ø D	44 mm
Samlet længde L	70 mm
l ₂	5 mm
Skaft-Ø D _s	40 mm
Produkttype	Reduktionspatron

Svingning

Dæmpet